

AXIS W101 Body Worn Camera

Pensada para usted

AXIS W101 Body Worn Camera es una cámara corporal robusta y fácil de usar que tiene el sistema de montaje Klick-Fast™. Ofrece un audio claro con supresión de ruido e imágenes extremadamente nítidas en cada fotograma. La tecnología Axis Zipstream red reduce los requisitos de ancho de banda y almacenamiento sin que la calidad de vídeo se vea afectada. La AXIS W101 proporciona hasta 17 horas de batería y se carga con cualquier cargador USB-C®. La grabación se activa automáticamente cuando se saca de la funda y se coloca en la persona. Además, la ubicación de la cámara se puede registrar continuamente mediante el receptor GNSS integrado (seguimiento de ubicación). Las tecnologías Bluetooth® y de red integradas proporcionan comunicación inalámbrica, por ejemplo con la aplicación móvil AXIS Body Worn Assistant.

- > **Vídeo nítido y audio claro, en cualquier circunstancia**
- > **Autonomía de hasta 17 horas**
- > **Sistema Klick Fast™**
- > **Seguimiento de localizaciones**
- > **3 años de garantía**



AXIS W101 Body Worn Camera

Cámara		Rendimiento	Cámara a controlador de sistema: 100 Mbit/s
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,9" Sensibilidad: 0,1 lux	Grabación	Búfer anterior de audio y vídeo configurable de 0, 15, 30, 60, 90 y 120 segundos ⁹ Búfer posterior de audio y vídeo configurable de 0, 10, 30 y 60 segundos
Objetivo	Longitud focal, 2,1 mm Campo de visión horizontal: ± 141° Campo de visión vertical: ± 82° Iris fijo, F2.1	Sistema de posicionamiento	GPS, GLONASS, Galileo
Velocidad de obturación	1/32000 s a 1/25 s con 50 Hz 1/32000 s a 1/30 s con 60 Hz	Lugar	Pista, inicio y fin
Vídeo		Sensor	Giroscopio de 6 ejes, acelerómetro
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) High Profile	Interfaz de usuario	LED de estado Información mediante audio y vibración
Resolución	1920x1080, 1280x720	Interfaz inalámbrica	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11 b/g/n a 2,4 GHz canales 1–11
Velocidad de fotogramas	25 imágenes por segundo a 50 Hz 30 imágenes por segundo a 60 Hz	Carcasa	Clasificación IP67 Carcasa de plástico Prueba de caída de hasta 2 m
Transmisión de vídeo	Axis Zipstream para soluciones corporales	Color	negro NCS S 9000-N Blanco NCS S 1002-B
Audio		Montaje	Sistema Klick Fast™
Codificación de audio	AAC-LC Un canal: 48 kHz, 128 kbps Dos canales (optimizados para el modo de procesamiento posterior): 48 kHz, 2x128 kbps	Sostenibilidad	Sin PVC
Entrada/salida de audio	Micrófonos duales integrados	Conectores	Almohadillas para pines Pogo USB (para accesorios Axis y carga mediante un cable con conector USB Type-C®)
Funcionalidad	Mejora de la voz	Condiciones de funcionamiento	Temperatura: De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F) Humedad relativa: Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Homologaciones		Condiciones de carga	Temperatura: De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) Humedad relativa: Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Cadena de suministro	Cumple los requisitos de TAA	Condiciones de almacenamiento	Temperatura (< 3 meses): De -20 °C a 45 °C (de -4 °F a 113 °F) Temperatura (> 3 meses): De 23 °C a 27 °C (de 73 °F a 81 °F) Temperatura óptima: 25 °C (77 °F) Humedad relativa: Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
EMC	EN 55032 Clase B, EN 55035, EN 61000-6-1 Australia/Nueva Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B Canadá: ICES-3(B)/NMB-3(B) EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase B	Dimensiones	Altura: 94 mm (3,7 pulg.) Anchura: 68 mm (2,7 pulg.) Profundidad: 27 mm (1,1 pulg.)
Seguridad	IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360, IS 13252	Peso	179 g (0,39 lib)
Entorno	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Método 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)	Accesorios incluidos	AXIS TW1100 Clip Mount (incluido solo en paquete de 1)
Inalámbrica	EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC Parte 15 Subparte C, RSS-247	Accesorios opcionales	Sistema Klick Fast™ para montajes de cámara corporales, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor Aplicación AXIS Body Worn Assistant para Android, iOS Para obtener más información sobre accesorios, consulte axis.com/bodyworn
Ciberseguridad	ETSI EN 303 645	Garantía	Garantía de 3 años, consulte axis.com/warranty . La garantía de 3 años cubre los defectos de fabricación del producto, incluida la batería. No sustituya la batería ID1058 de 3,7 V durante el período en el que el producto de hardware Axis esté cubierto por la garantía limitada de hardware de Axis de 3 años. La sustitución de la batería realizada por otros fabricantes distintos de Axis durante el período de la garantía anula la garantía del artículo principal. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Axis o con su distribuidor para obtener información sobre la batería u otros asuntos relacionados con el servicio.
Ciberseguridad			
Seguridad perimetral	Software: SO firmado, cifrado AES-XTS-Plain64 de 256 bits Hardware: Plataforma de ciberseguridad Axis Edge Vault Elemento seguro (CC EAL 6+), ID de dispositivo Axis, almacén de claves seguro, vídeo firmado, arranque seguro		
Seguridad de red	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS ⁹ , TLS v1.2/v1.3 ⁹		
Documentación	Cámaras corporales de Axis: informe técnico sobre seguridad del sistema, disponible en axis.com/learning/white-papers <i>Política de gestión de vulnerabilidades de Axis</i> <i>Axis Security Development Model</i> Lista de materiales del software AXIS OS (SBOM) Para descargar documentos, vaya a axis.com/support/cybersecurity/resources Para obtener más información sobre el servicio de asistencia para ciberseguridad de Axis, vaya a axis.com/cybersecurity .		
General			
Batería	Ion-litio, 3600 mAh Tiempo de autonomía de hasta 17 horas en 720p Tiempo de autonomía de hasta 15 horas en 1080p		
Almacenamiento	64 GB de memoria no volátil, hasta 30 horas de vídeo grabado Estándar de cifrado AES256		

- Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL ([openssl.org](https://www.openssl.org)) y software criptográfico escrito por Eric Young (eyay@cryptsoft.com).
- En escenas complejas, si se utiliza la resolución máxima y el búfer anterior de 90 segundos, es posible que el tiempo real de búfer anterior sea ligeramente inferior al configurado.